

PeakTech® 3385 ART-NR.: P 3385

ZURÜCK

Analog Multimeter ~ 600V AC/DC ~ 10A AC/DC ~ CAT III

Dieses Analog-Multimeter verfügt über eine Vielzahl von Messfunktionen, wie die Messung von AC und DC Spannung, Gleich- und Wechselstrom oder der Widerstandsmessung mit akustischem Durchgangsprüfer.

Durch die analoge Technik werden Batterien nur für Funktionen wie der Widerstandsmessung benötigt, bei welchen das Multimeter eine Testspannung ausgeben muss. Die Spannungs- und Strommessung benötigt hingegen keine Batterien.

Besonderer Schutz wird durch das stabile, rutschfeste und feuerhemmende Kunststoffgehäuse erzeugt, welches mit einer aufgespritzten Gummierung versehen und sicher gegen Sturz- und Fallschäden geschützt ist.

Die Anwendersicherheit wird auch über die Überspannungskategorie CAT III 600V und die Verwendung von großen, 10,3x38mm Keramiksicherungen gewährleistet.

- 20 Messbereiche; 75 mm Spiegelskala
- Eingangswiderstand: 20 k Ω /V DC - 9 k Ω /V AC
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung



ANLEITUNG

[PeakTech_3385_10_2015.pdf \(564,2 kB\)](#)

BILDER

[3385_F.jpg \(462,0 kB\)](#)

[3385_L.jpg \(458,5 kB\)](#)

[3385_R.jpg \(520,2 kB\)](#)

DCV	3/15/60/150/600 V; ± 3,0 % FS
ACV	15/60/150/600 V; ± 4,0 % FS
DCA	100µA/10 mA/500 mA/10 A; ± 3,0 % FS
ACA	10 mA/500 mA/10 A; ± 4,0 % FS
Ohm	200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ; ± 5,0 % arc
Betriebsspannung	3 x 1,5 V AAA (UM-4) Batterien
Abmessungen (BxHxT)	110 x 175 x 45 mm
Gewicht	315 g
EAN-13	4250569400896

