


## Format Tresorbau Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Feuerschutz:  
S 120 P, Höhe x Breite x Tiefe 1090 x  
570 x 658 mm, 1 Ebene(n), für 10  
Ordner, Korpus mit Lackierung, Front  
mit Lackierung

Artikelnummer: 215492



○ ○ ○  
**FORMAT**  
The Safe Company



## Format Tresorbau Wertschutzschrank

**Sicherheitsstufe VdS 1 / ECB.S / S 120 P**

Format Tresorbau Brandschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: S 120 P
- Queldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
- Höhe x Breite x Tiefe 1090 x 570 x 658 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 858 x 383 x 427 mm
- 1 Ebene(n)
- für 10 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °

- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 4-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm
- dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
- Korpus mehrwandig
- Tür vierwandig, 133 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 313 kg

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	858 mm
Schrankschranktyp	Sicherheitschrank	Innenbreite	383 mm
Höhe	1090 mm	Innentiefe	427 mm
Breite	570 mm	Wandkonstruktion	mehrwandig
Tiefe	658 mm	Türtyp	Flügeltür
Volumen	140 l	Türöffnungswinkel	180 °
Sicherheitsstufe	VdS 1	Türstärke	133 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Türkonstruktion	vierwandig
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Material	Stahl
Ordnerkapazität	10 Stück	Oberfläche Korpus	lackiert
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Front	lackiert
Verriegelung	4-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	S 120 P	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Schließbolzen-Ø	25 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Oberfläche Boden	lackiert
Einbruchschutz	ja	Gewicht	313 kg

## Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb

