

## Parallelschraubstock

Backenbreite 150 mm, Spannweite 280 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 528900

## Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 150 mm
- Spannweite 280 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung, Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
- GS- und TÜV-geprüft

### Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Grauguss
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	resedagrün // RAL6011
Backenbreite	150 mm	Werkzeug Funktion	paralleles Spannen, Querschlitten exakt verstellbar
Spannweite	280 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Gewicht	41 kg
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja		

### Zubehör

528904		Drehlift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder
532188		Klapplift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder