

Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Praezision, Gr. D4H, paar, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, fuer Stahlrohre, Liquid, Rohrwandstaerke von 15,7 - 31,8 mm (0.62 - 1.25"), Beste Temperatur <80C (<176F) max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehaeuse Polyetherimid/StSt korrosionsbestaendig, empfohlen fuer FST020, (Ersatz fuer FUx1010)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>