

## Thurmetall Mobiële kast met openslaande deuren

hoogte x breedte x diepte 1813 x 1205 x 691 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen, romp in duifblauw, front in lichtblauw

Artikelnummer: 158460



THURMETALL

## Thurmetall mobiële kast met openslaande deuren

Mobiële kast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1813 x 1205 x 691 mm
- draagvermogen per niveau 100 kg
- Van staal
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- niveaus kantelbaar
- dubbele vleugel deur
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- romp in duifblauw
- front in lichtblauw

### Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtblauw
type kast	universele kast	afsluitbaar	ja
type deur	dubbele vleugel deur	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
hoogte	1813 mm	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte	1205 mm	materiaal	staal

diepte	691 mm	vakbreedte (li.)	1100 mm
kast uitrusting	legborden	vakdiepte (li.)	400 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	100 kg	verrijdbaar	ja
kleur romp	duifblauw	gewicht	180 kg