

bac de dégraissage modulaire bio-x B60

contenance 60 l, surface de travail H x l x P 870 x 790 x 520 mm, force 200 kg, avec châssis roulant

Numéro d'article: 236278



10
YEARS
WARRANTY

bac de dégraissage modulaire

- table de nettoyage
- contenance 60 l
- produit de nettoyage : à base aqueuse
- surface de travail H x l x P 870 x 790 x 520 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 880 x 890 x 620 mm
- force 200 kg
- en polyéthylène
- table équipée de première recharge de nettoyant
- avec châssis roulant
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- avec roulettes
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	profondeur	620 mm
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	charge	200 kg

type de table	table de nettoyage	contenance	60 l
base produit de nettoyage	à base aqueuse	exécution table	avec châssis roulant
matériau	polyéthylène	équipement table	première recharge de nettoyage
couleur	gris/bleu	alimentation	230 V
hauteur de la surface de travail	870 mm	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
largeur surface de travail	790 mm	roulant	oui
profondeur de surface de travail	520 mm	soubassement	roulettes
hauteur	880 mm	garantie	10 années
largeur	890 mm	Poids	145 kg

Accessoires

236279		couvercle pour table de nettoyage, en polyéthylène en bleu
236280		Plaque amovible en tôle perforée pour table de nettoyage, largeur x profondeur 750 x 550 mm, en acier inoxydable
236282		Jeu de roulettes pour table de nettoyage, kit comprenant : roulettes pivotantes et freins