

B-Safety

Vorstbestendige LED-noodverlichting

FROST-LUX STANDARD

symbool/tekst:

"Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts", pijl rechts/links, Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend



Artikelnummer: 244372



Vorstbestendige LED-noodverlichting

- symbool/tekst: "Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts"
- pijl rechts/links
- Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend
- van polycarbonaat
- in RAL9003 signaalwit
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- beschermklasse: II: Beschermende isolatie zonder aansluiting op randarde
- Temperatuurbestendig tot -20 °C
- functies: AUTOTEST-functie
- herkenningafstand 24 m
- duur noodverlichting 3 h
- spanningsverzorging via accu Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
- inhoud levering: standaardzin aanwijzingsbord

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	temperatuurbestendigheid	tot -20 °C
veiligheidsmarkering	LED-noodverlichting	materiaal	polycarbonaat
weergave	symbool	kleur	signaalwit // RAL9003
symbool/tekst	Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts	spanningsverzorging	accu Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
richtingwijzer	rechts/links	veiligheidsmarkering functie	AUTOTEST-functie
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	led	ja
	II	inhoud levering	standaardzin aanwijzingsbord
opstelling	wand-/plafondmontage	WEEE-registratienummer	DE85759272
herkenningsafstand	24 m	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
noodverlichtingsduur	3 h	gewicht	1 kg