

PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 45 445 3901 |
| Beschreibung | PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09454453901 |

Bezeichnung

| | |
|------------------|--|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) USB 2.0 Typ B |
| Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) USB 2.0 Typ B |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |

Ausführung

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Kabellänge | 1 m |
| Anzahl der Adern | 4 |
| Adernaufbau | 2x AWG 26/7 2x AWG 24/11 |
| Schirmung | geschirmt |

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Bemessungsstrom | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 30 V DC |
| Datenrate | 480 Mbit/s |
| Isolationswiderstand | $> 1,6 \times 10^6 \Omega$ |
| Durchgangswiderstand | $\leq 30 \text{ m}\Omega$ |
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--|
| Steckkraft | ≤35 N |
| Ziehkraft | ≥15 N |
| Steckzyklen | ≥750 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 IP67 |
| Kabeldurchmesser | 4,9 mm |
| Prüfspannung U_{eff} | 0,5 kV (Kontakt-Kontakt) 0,5 kV (Kontakt-Masse) |
| Impedanz | 90 Ω ±15 % |

Materialeigenschaften

| | |
|--|--|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Sn über Ni anschlussseitig Au über Ni steckseitig |
| Werkstoff Kabel | PVC |
| Farbe Kabel | schwarz |
| Werkstoff Umspritzung | Polyamid (PA) |
| Farbe Umspritzung | schwarz |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Naphthalin |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
|--------|---------------------------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------|----------|
| Packungsgröße | 1 |
| Ursprungsland | Malaysia |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140258235 |
| ETIM | EC002599 |
| eCl@ss | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |