

Wilms Heißluftturbine B125

Höhe x Länge x Breite 660 x 990 x 584 mm, Einfach zu tragen durch Fahrgriff, In gelb

Artikelnummer: 243730

Wilms



Heißluftturbine

- Für den Einsatz in Werkstätten, Hallen, Zelte und Neubauten zum Beheizen, Enteisen und Auftauen oder zum Trocknen
- Heizleistung 40 kW, Luftleistung 920 m³/h
- Tankinhalt 38 l
- Höhe x Länge x Breite 660 x 990 x 584 mm
- Max. Brennstoffverbrauch von 3 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
- Spannung 230 V
- Rückstandsfreie Verbrennung durch Niederdruck-Zerstäubersystem, automatischer temperaturgesteuerter Betrieb durch Raumthermostat möglich
- Einfach zu tragen durch Fahrgriff
- Unterbau mit Räder
- In gelb
- Lieferumfang: Raumthermostat, Flammenwächter

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Breite	584 mm
Heizgerätetyp	Heißluftturbine	Spannung	230 V
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten	Farbe	gelb
geeignet für (Anwendung)	beheizen, enteisen, auftauen, trocknen	Heizgerät Funktion	Verbrennung durch Niederdruck- Zerstäubersystem
Heizleistung	40 kW	Griff	Fahrgriff
Luftleistung	920 m³/h	Unterbau	Räder
Tankinhalt	38 l	Lieferumfang	Raumthermostat, Flammenwächter
Brennstoffverbrauch	3 kg/h	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Höhe	660 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Länge	990 mm	Gewicht	27 kg