

Parallelschraubstock

Backenbreite 125 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 528899

Parallelschraubstock

Parallelschraubstock

- Backenbreite 125 mm
- Spannweite 180 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung, Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Grauguss
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	resedagrün // RAL6011
Backenbreite	125 mm	Werkzeug Funktion	paralleles Spannen, Querschlitten exakt verstellbar
Spannweite	180 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	nein	Gewicht	24 kg
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja		

Zubehör

528904		Drehlift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder
532188		Klapplift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder