


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71302 Lenkrolle



Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	200
Radgröße (mm)	125 x 40
Bereifung	Polyurethan
Bauhöhe (mm)	165
Anschraubplatte (mm)	105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm)	80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm)	9
Gewicht (kg)	1,3
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976713021