


Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund in- G 230V IP67 ww



kwh/1000h:	3,30
Lumen:	210
Watt:	3,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Voltage: AC 100-240V
Leistung: 3W
LED Lichtfarbe: ww 3000K ±150
Helligkeit: 210lm
LED: 1 Stück high power
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
Material: SUS316
Schutzklasse: IP67
Größe: Ø 42mm, Höhe 100mm
Einbaumaß: Ø 40mm
Anschlußkabel: 1m

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 3,3

Merkmale

Merkmal	Wert
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	42*100
LED - Gehäusefarbe:	silber

Merkmal	Wert
LED - Gehäusematerial:	SUS316
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	210
Schutzklasse:	IP67
Volt:	230
Gewicht:	0.3 Kg

Weitere Bilder





Zubehör

Art.-Nr.	Name
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
113976	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Anschlusskabel IP67 1m
178007	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub single color Dimmer IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67