

Schutzgeländer/Rabattengeländer

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
- Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden



Modellbeispiel -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11 + 1x Mittelpfosten 467.12 + 4 x Querholm 467.20






Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten



Ausführung: Element

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------



Standpfosten ca. 800 mm

	467.04	Endpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 800mm zum Einbetonieren
	467.05	Mittelpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 800mm zum Einbetonieren
	467.06	Eckpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 800mm zum Einbetonieren



Standpfosten 1500 mm, für Oberholm

	467.01	Endpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Oberholm zum Einbetonieren
	467.02	Mittelpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Oberholm zum Einbetonieren
	467.03	Eckpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Oberholm/90° zum Einbetonieren

Standpfosten 1500 mm, für Ober- u. Knieholm

	467.11	Endpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Ober-u. Knieholm zum Einbetonieren
	467.12	Mittelpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Ober-u. Knieholm zum Einbetonieren
	467.13	Eckpfosten Rohrdurchmesser 60mm Gesamtlänge 1500mm für Ober-u. Knieholm/90° zum Einbetonieren

Querholm / Gelenkstück

	467.20	Querholm Rohrdurchmesser 33,7mm Länge 2000mm/inkl. Verbindungsmuffen
	467.24	Gelenkstück aus Aluminium

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen



Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-:
1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm
in anthrazit