

Artikelnummer: 129209

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1012

Langbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1012:
Hochhubwagen eignen sich besonders für das gelegentliche Ein- und Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut oder zum Be- und Entladen von LKWs ohne Ladebühne. Durch den ausschließlich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in Sachen Wartung und Instandhaltung.

Ausstattungsmerkmale: manuelles Heben über die Hubdeichsel oder ein Fußpedal Überlastschutz stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff 40 mm Bodenfreiheit für unebene Böden stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung beide Lenkrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand

Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit Technische Daten:

Tragfähigkeit: 1000 kg Hubbereich: 90 - 1200 mm Freihub: 1085 mm Bauhöhe (gesenkt): 1730 mm Bauhöhe (gehoben): 1750 mm Gabelzinkenmaße: L 1150 x B 170 x H 55 mm Tragbreite: 550 mm Gesamtlänge: 1705 mm Gesamtbreite: 755 mm Wenderadius: 1400 mm Eigengewicht: 200 kg

EAN/GTIN: 4260151120590

