

# Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Thermoplast Polyamid.

Reflektor Kunststoff.

#### Ausführung:

Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.

Flachdichtung asbestfrei.

Reflektor weiß.

#### Auf Anfrage:

Gummidichtung (NBR).


#### Zeichnungshinweis:

1) Flachdichtung

2) Kontrollmarke

3) Reflektor

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	SW	Anziehdrehmoment max. Nm
K0445.120014	A	20,5	G1/4	12	8	8,5	17	5
K0445.122038	A	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
K0445.128012	A	28	G1/2	16	8	12	24	15
K0445.135034	A	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20
K0445.143100	A	42	G1	30	9	14	36	25
K0445.151114	A	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
K0445.158112	A	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
K0445.174200	A	74	G2	48	12	20	64	-
K0445.1201415	A	20	M14X1,5	12	7,5	8	17	5
K0445.1221615	A	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7

## Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	SW	Anzieh- drehmoment max. Nm
K0445.1251815	A	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
K0445.1282015	A	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15
K0445.1282215	A	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
K0445.1362615	A	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.1362715	A	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.1514015	A	51	M40X1,5	32	10	17	42	-