

Information produit

98 55

Couteau à dégainer

Avec sabot de guidage

IEC 60900 DIN EN 60900

- Lame à crochet robuste et fixe en forme de faucille
- Avec patin de guidage sur la pointe
- Pas de détérioration de l'isolation
- Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
- Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable
- Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants
- Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche
- Capuchon de protection transparent



⚡ 1000 V

Informations générales

Réf.	98 55
EAN	4003773022558
Poignées	poignée isolante bi-matière, certifiée VDE
Poids	77 g
Dimensions	180 x 46 x 26 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Long. de lame	38 mm
Rayon	23,5 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



