

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 200 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris

Numéro d'article: 503398



Bac norme Europe

idéal pour les verres ou les pièces de production

bac gerbable norme Europe





- convient pour verres ou pièces usinées
- hauteur x longueur x largeur 200 x 600 x 400 mm
- hauteur intérieure 184 mm
- en polyéthylène
- en gris
- parois ajourés
- fond ajourés
- poignées ouvertes

Détails techniques




| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | emboîtable | non |
| convient pour (produit/matériau) | verres // pièces usinées | structure de cloison | ajourés |
| norme européenne | oui | soubassement | ajourés |
| hauteur | 200 mm | couvercle | non |
| hauteur intérieure | 184 mm | dispositif de support | poignées ouvertes |
| longueur | 600 mm | convient pour aliments | oui |

| | | | |
|----------|--------------|----------------------------------|---------|
| largeur | 400 mm | considération comme matière dang | non |
| matériau | polyéthylène | couleur | gris |
| gerbable | oui | Poids | 1,91 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 503404 |  | Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 15 compartiments, en polyéthylène |
| 503405 |  | Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 24 compartiments, en polyéthylène |
| 503406 |  | Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 40 compartiments, en polyéthylène |
| 503410 |  | châssis roulant, pour réservoir Euronorm, longueur x largeur 600 x 400 mm, structure en rouge, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir |
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 528205 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort |