


Kombikatze

Zuglast 1000 kg, Rollkatze,
Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508976



Kombikatze

Traglast 1000 kg

Kombikatze

- Zuglast 1000 kg
- Rollkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 64 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 6 x 18 mm
- Bauhöhe 451 mm
- Breite x Tiefe 292 x 303 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 28 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Tiefe 303 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Laufkatze Ausführung	Rollkatze	Min. Kurvenradius	1 m
Zuglast	1000 kg	Hubkraft	28 daN
Standardhub	3 m	Maß A	331 mm
Bedienung Hub	manuell	Maß B	288 mm
Flanschbreite	64-203 mm	Maß C	420 mm
Strangzahl	1 Stück	Maß F	3 mm
Kettenelemente	6 x 18 mm	Maß S	37 mm
Material	Stahl	Maß Z	10,5 mm
Bauhöhe	451 mm	Gewicht	24 kg
Breite	292 mm		

Zubehör

508983	·	Mehrhub für Rollkatze, für Mehrhub mit 1000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509002	·	Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 1000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung