

Gmöhling Alu-Akten- Entsorgungsbehälter

Höhe x Länge x Breite 1010 x 575 x 690 mm, Inhalt 240 l, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Stahlachse mit 2 Rädern

Artikelnummer: 521977



GMÖHLING



Gmöhling Akten-Entsorgungsbehälter mobiler Standbehälter

Alu-Akten-Entsorgungsbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1010 x 575 x 690 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 990 x 450 x 550 mm
- Inhalt 240 l
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Schlitz mit Gurtbändern, Schlitz mit Durchgriffsicherung
- verschließbar mit Spannverschluss m. Zylinderschloss
- Unterbau Stahlachse mit 2 Rädern
- Tragegriffe
- Behälter mit Schiebegriff

Technische Details

Behältertyp Transportbehälter

Länge Einwurfschlitz 420 mm

Ausführung	mobiler Standbehälter	Breite Einwurfschlitz	27 mm
Euronorm	nein	stapelbar	nein
Inhalt	240 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Material	Aluminium	Bodenkonstruktion	geschlossen
geeignet für (Produkt/Material)	Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere	Behälter Ausstattung	Schiebegriff
Höhe	1010 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Innenhöhe	990 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Länge	575 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Innenlänge	450 mm	nestbar	nein
Breite	690 mm	unterfahrbar	nein
Innenbreite	550 mm	Unterbau	Stahlachse mit 2 Rädern
Deckel	ja	Schließsystem	Spannverschluss m. Zylinderschloss
Deckeltyp	Scharnierdeckel mit Schlitz	Verschlüsse Anzahl	1 Stück
Deckel Ausstattung	Gurtbänder, Schlitz mit Durchgriffsicherung	Gewicht	15 kg

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung