





# Datenblatt | Artikelnummer: 769-229/281-413

2-Pin-Bauelement-Basisklemme; LED rot; DC 24 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

<https://www.wago.com/769-229/281-413>



Farbe: grau



LED-Basisklemme

## Sicherheitshinweise

2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

## Hinweise

Sicherheitshinweis 1

2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 0,025 A

### Allgemein

Art der Spannung 1 DC  
Nominalspannung 24 V

## Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1

**Anschluss 1**

Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung
----------------------	------------------

**Geometrische Daten**

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe	52,5 mm / 2.067 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	28,5 mm / 1.122 inch

**Mechanische Daten**

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

**Werkstoffdaten**

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,096 MJ
Gewicht	4,7 g

**Umgebungsbedingungen**

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

**Kaufmännische Daten**

Produktgruppe	18 (X-COM System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	100 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454619473
Zolltarifnummer	85369010000

**1 Passende Produkte****1.1 Systemgegenstück**

### 1.1.1 Federleiste/Buchse



**Art-Nr.: 769-101/022-000**

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

**Art-Nr.: 769-101**

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

**Art-Nr.: 769-121**

2-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

### 1.2 Notwendiges Zubehör

#### 1.2.1 Abschlussplatte

##### 1.2.1.1 Abschlussplatte



**Art-Nr.: 769-305**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; grau

**Art-Nr.: 769-306**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; orange