

## BS-ROLLEN

### Hubwagenrolle Gabelrolle

Traglast 900 kg, Bereifung  
Polyurethan, Durchmesser 82 mm,  
Nabe mit Rillenkugellager, Naben  
Länge x Ø 90 x 20 mm

Artikelnummer: 520210



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Hubwagenrad

### Gabelrolle

Hubwagenrolle Gabelrolle

- Traglast 900 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser 82 mm
- Nabe mit Rillenkugellager
- Naben Länge x Ø 90 x 20 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rad-Ø	82 mm
Rollentyp	Hubwagenrolle	Länge Nabe	90 mm
Rad Ausführung	Gabelrolle	Nabenbohrung	20 mm
Bauform	Gabelrolle	Laufbreite	90 mm
Bereifung	Polyurethan	Durchmesser Achsbohrung	20 mm
Radlager	Rillenkugellager	Einbaulänge	90 mm
Traglast	900 kg	Gewicht	1,4 kg
elektrisch leitend	nein		

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen