

# 4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

## Eigenschaften

Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Stahlbeschläge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.

Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Mit Holm verpresste Leiterfüße.

Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

## Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.



# 4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

SPROSSENANZAHL	3×7
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	17
HOLM (CA. MM)	60/66/60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280
LÄNGE EINGEFAREN (CA. M)	2.07
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4.87
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.73
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.06
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.23
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.56
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.73
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	4.06
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	3.29
GESAMTBREITE (CA. MM)	837
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.37
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	13.2
GEWICHT (CA. KG)	13.2
BEST.-NR.	404721

---