


908 - Admi®Glas



Wasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasgewebeamlage (Hitzeschutzumlage), für den Einsatz als Luft-, Kühlwasser- und Kabelschuttschlauch in Stahl- oder Glashütten sowie anderen Hochtemperaturbereichen.

Seele: SBR, schwarz, glatt, isolierend

Decke: SBR, leitend, weiße aufvulkanisierte Glasgewebeamlage, textilstrukturiert

Druckträger: synthetisches Textilgewebe

Temperaturbereich: Seele: -35 °C bis +95 °C, Decke: bis +450 °C Strahlungshitze

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
908-13-40	13 x 5,5	40	10 / 30	50	0,500	MT	4006918353135
908-19-40	19 x 6,0	40	10 / 30	60	0,725	MT	4006918353197
908-25-40	25 x 7,0	40	10 / 30	75	1,000	MT	4006918353258
908-32-40	32 x 8,0	40	10 / 30	95	1,500	MT	4006918353326
908-38-40	38 x 10,0	40	10 / 30	120	1,750	MT	4006918353388
908-50-40	50 x 10,0	40	10 / 30	150	2,025	MT	4006918353500
908-60-40	60 x 10,0	40	10 / 30		2,750	MT	4006918353609
908-75-40	75 x 10,0	40	10 / 30		3,000	MT	4006918353753
908-80-40	80 x 10,0	40	10 / 30		3,250	MT	4006918353807