

Cascoo roulette fixe

force 300 kg, diamètre 125 mm, longueur moyeu 60 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243609



roulette fixe

- force 300 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	60 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	1,37 kg