

Broszura informacyjna

33 03 160

- Szczęki o szerokości 9 mm, zwężające się do 1,5 mm
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce chwytające typu "kaczy dziób"



Ogólna

Nr art.	33 03 160
EAN	4003773016670
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	103 g
Wymiary	160 x 53 x 13 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	7,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	9,0 mm
Długość szczęki (L3)	55,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych