

## Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1130 x 730 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouwconstructies: 4 wanden  
(stalen buis), kopzijden insteekbaar,  
lange zijden inhangbaar, onderstel  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met  
TPE-banden op kunststof-velg



**Artikelnummer: 158263**

## Rollcart Handtrekwagen

### Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1130 x 730 mm
- laadhoogte 410 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 wanden (stalen buis), kopzijden insteekbaar, lange zijden inhangbaar
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaaldissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wielstand rechthoekig

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	handtrekwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
draagvermogen	700 kg	oppervlak platform	antislip
constructies	4 wanden (stalen buis)	platform uitvoering	Waterdicht
constructies functie	kopzijden insteekbaar, lange zijden inhangbaar	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	750 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1130 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	730 mm	materiaal velg	kunststof
laadhoogte	410 mm	wiellager	groefkogellager
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
sturing	stuurkrans kogelgelagerd	type rem	automatische rem
stuurstang	ja	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1400 mm	gewicht	101 kg
breedte	840 mm		