

LISTA

uittrekstelling voor zware lasten

hoogte x breedte x diepte 2000 x 890 x 860 mm, veldlast 9000 kg / vaklast 1000 kg / vaklast afdekplank 200 kg, 3 niveau(s) met stalen frame met 2-delige, ingelegde spaanplaat (40 mm). 2 legborden uittrekbaar en 1 vaste afdekplank, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 179368



LISTA

LISTA Zware uittrekbare plank

Aanbouwveld

uittrekstelling voor zware lasten

- ideaal voor veilige opslag van zware goederen, zoals motoren, spuitgietmatrijzen of stansgereedschap, ook voor het bevoorraden met hijswerktuigen en pallets op alle niveaus - hierdoor is een zeer ruimtebesparende opstelling mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 890 x 860 mm
- veldlast 9000 kg / vaklast 1000 kg / vaklast afdekplank 200 kg
- 3 niveau(s) met stalen frame met 2-delige, ingelegde spaanplaat (40 mm). 2 legborden uittrekbaar en 1 vaste afdekplank
- soepel lopende enkelvoudige geleider met vergrendeling in uitgetrokken en ingeschoven stand, 65 % uittrekbaar
- Per 100 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal (gelast)
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, 2 uittrekbare legborden, 1 afdekplank, vloerverankering en vulplatenset

- Leveringstoestand gedemonteerd
- voor uw veiligheid uittrekstellingen voor zware lasten moeten altijd aan de vloer worden verankerd
- De aangegeven draaglasten van de vakken gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting, per stellingveld mag slechts één uittrekbaar legbord tegelijk worden uitgetrokken

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen functie	2 legborden uittrekbaar
stellingtype	uittrekstelling voor zware lasten	dekvloer	ja
stellingveld	aanbouwveld	soort uittrekking	enkelvoudige geleider
geschikt voor (product/materiaal)	zware goederen, palletgoederen, motoren, spuitgietmatrijzen	uittrekbaar legbord	65 %
geschikt voor (gebruik)	bevoorraden met hijswerktuigen, palletopslag op alle niveaus	in hoogte verstelbaar legbord	100 mm
materiaal	staal	dikte legbord	40 mm
materiaal verwerking	gelast	gebruik	eenzijdig
hoogte	2000 mm	stelling uitrusting	legborden, uittreklegborden
breedte	890 mm	oppervlak standaard	m. poedercoating
diepte	860 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5012
vaklast	1000 kg	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
vaklast afdekplank	200 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, 2 uittrekbare legborden, 1 afdekplank, vloerverankering en vulplatenset
veldlast	9000 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	190 kg
legbord-/niveautype	spaanplaat		