

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 38 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 714685

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 125 x 38 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	palier de pivotement	roulement à billes
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	100 kg	hauteur	157 mm

pneumatique	caoutchouc plein	Longueur de moyeu	50 mm
Diamètre de roue	125 mm	trou de moyeu	15 mm
matériau de jante	plastique	largeur de roue	38 mm
roulement	palier lisse	portée	39 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	propriété surface de roulement	non tachant
élément de fixation	trou de fixation	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	noir
Diamètre du trou de fixation	12,2 mm	Poids	0,85 kg

Accessoires

714798



roue, force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 125 x 38 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés