

UNILUX

Lampe de bureau LED RUMBA


- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
 - la lampe contient des LED intégrées
 - les LED ne peuvent pas être changées
 - puissance : 4,6 W
 - consommation d'énergie pondérée : 5 kWh / 1000 h
 - flux lumineux : 391 lumens
 - température de couleur : 3600 Kelvin (blanc chaud)
 - indice de rendu de couleur (Ra) : 84
 - durée de vie : 40.000 heures
- la tête du luminaire avec sa forme allongée améliore la bonne distribution de la lumière
 - bras avec 2 articulations
 - tête pivotante à 360 degrés
 - en métal avec revêtement époxy
 - hauteur maximale : 400 mm
 - fiche Euro



Lampe de bureau à LED RUMBA



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED RUMBA	socle	noir	4,6 watts	3.600 K	230 V / 12 V	F	400093720	64000263