

## Hymer Plattformleiter 8080

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 440 x 400 mm, 6 profilierte Stufen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 231343



**HYMER**



### Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 440 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 6 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- aufgestellt Höhe x Breite 2200 mm x 700 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- platzsparend zusammenklappbar
- Ausstattung: Ablageschale und Eimerhaken
- Sichere Anwendung durch Handlauf und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig

- rutschfeste Leiterfüße
- Gewicht 12 kg
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Handlauf unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Material	Aluminium	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Nutzung	einseitig	fahrbar	nein
Höhe Podest	1400 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf und Spreizsicherung
Breite Podest	440 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Tiefe Podest	400 mm	Spreizsicherung	ja
Stufen Anzahl	6	Sicherheitsbügel	ja
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Handlauf	beidseitig
Tiefe Stufen	80 mm	Ablageschale	ja
Höhe	2200 mm	Anlieferung	zerlegt, Handlauf unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet
Breite	700 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Sprossen- /Holmverbindung	genietet	Garantie	10 Jahre
Treppengängig	nein	Gewicht	12 kg
klappbar	ja		

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE

