

Große Druckluft-Bohrmaschinen

22KA1-EU

Große Industrie-Druckluft-Bohrmaschine



Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler, 1.30kW, 1/min 725, Bohrfutter 0-1/2"

Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Ventile sowie das Anfertigen von Bohrungen mit großem Durchmesser zwischen 14 und 76 mm.

- Kugellagerhalterung für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb.
- Haltbare Stirnräder.
- Sondermotoren regulieren die Druckluft zum Motor und sorgen dafür, dass die Bohrmaschinen an der Spitze ihrer Leistungskurve betrieben werden.
- Die Auswahl der Drehzahl passt auf alle Anwendungen.

Technische Daten	
Leistung (kW)	1,3
Freie Drehzahl (1/min)	725
Gewicht (kg)	7
Gesamtlänge (mm)	448
Bohrfuttergröße (mm)	0-1/2"
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Luftverbrauch (l/min)	1560
Mindestschlauchweite (mm)	13