


## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2700 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 850 kg / charge max. par tablette 60 kg, 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 8 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 663857



### hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

#### Rayonnage suivant

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2700 x 1010 x 335 mm
- charge maximale par élément 850 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 8 hauteurs de classeur









- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

## Détails techniques





|                                  |  |                            |   |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage                                      | utilisation                | unilatéral  |
| type de rayonnage                | rayonnage pour classeurs                       | matériau                   | acier   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                             | équipement rayonnage       | tablettes   |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                              | largeur de compartiment    | 1000 mm   |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                              | profondeur de compartiment | 300 mm  |
| hauteur                          | 2700 mm  | couleur du montant         | gris clair // RAL7035   |
| largeur                          | 1010 mm  | couleur de la tablette     | gris clair // RAL7035   |
| profondeur                       | 335 mm   | hauteurs de classeurs      | 8 pièce   |
| nombre de tablettes/niveaux      | 8 pièce  | surface de tablette        | galvanisé // revêtement en plastique                                      |
| charge maxi par tablette         | 60 kg  | surface de montant         | galvanisé // revêtement en plastique                                      |
| charge maxi par élément          | 850 kg   | exécution couleur          | gris clair // RAL7035   |
| type tablette/niveau             | tablette en tôle d'acier                       | volume de livraison        | rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // rebord de tablette latéral | livraison                  | démonté   |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | certification              | GS // label de qualité RAL  |
| tablette réglable au pas         | 25 mm  | garantie                   | 5 années  |
| stabilité / renfort / entretoise | croisillons                                    | Poids                      | 27,83 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150122 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair                                   |
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 663835 |  | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2700 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 850 kg / charge max. par tablette 60 kg, 8 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 8 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair |
| 674081 |  | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair   |
| 868419 |  | montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 953347 |  | séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair  |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |   | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |