

Productinformatie

95 17 200

Kabelschaar

Met dubbele snijkanten

IEC 60900 DIN EN 60900

⚡ 1000 V

- Om koperen en aluminium kabels te knippen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Door te knippen met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot 20 mm met één hand worden geknipt
- Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 17 200
EAN	4003773026952
Schaar	verchromd
Benen	dompelisotatie, VDE-getest
gewicht	360 g
Afmetingen	200 x 80 x 34 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	70 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Definitieve snede: nadat de mantel van de kabel in het voorste profiel doorgesneden wordt, wordt de kabel in het Voorbereidende snede: door de voorste snijkant te gebruiken, blijft zelfs bij grote kabeldiameters de afstand tussen achterste profiel doorgesneden. Voorbereidende snede vooraan, doorknippen achteraan. Zo knipt men makkelijker de handgrepen ergonomisch.