

## afroller

voor polypropyleenband, voor bandbreedte 13 mm, voor wielen met 406 mm kern, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in rood

Artikelnummer: 100040



## Afroller

### voor PP-omsnoeringsband

afroller

- voor polypropyleenband
- voor bandbreedte 13 mm
- voor wielen met 406 mm kern
- onderbouw 2 wielen
- van plaatstaal in rood






## Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	afroller uitrusting	beugelrem, bak
gereedschapstype	afroller	onderbouw	2 wielen
soort verpakking	handmatig	bandrem	ja
voor omsnoeringsband, type	polypropyleen	materiaal afroller	plaatstaal
voor bandbreedte	13 mm	kleur afroller	rood
voor kern rol	406 mm	gewicht	12 kg
set	nee		

## Gerelateerde Producten

100037		<p>kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 3000 m x 13 mm, kern rol Ø 406 mm, tot een krachttuioefening van 1600 N scheurvast, van polypropyleen in zwart, gewafeld en gestempeld, gewafeld en gestempeld</p>
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

215672		<p>hoekbeschermer, Van kunststof in zwart, recyclebaar, Beenafmetingen 40 x 40 mm</p>
221381		<p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p>
223711		<p>balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant</p>
227306		<p>veiligheidsutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen</p>
531546		<p>pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant</p>