

## Wilms

### Elektrische verwarming

EL12

Met 3 verwarmingsstand(en),  
hoogte x lengte x breedte 600 x 430  
x 430 mm, Geluidsniveau van 56,1  
dB, eenvoudig te dragen door 2  
draaggrepen, in zwart/geel

Artikelnummer: 243734



**Wilms**

#### Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 3 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 5 - 10 kW, luchtcapaciteit 600 m<sup>3</sup>/h
- hoogte x lengte x breedte 600 x 430 x 430 mm
- spanningsverzorging Voedingsadapter 400V/50 Hz
- temperatuurbereik 0 °C tot +40 °C
- Geluidsniveau van 56,1 dB
- Met Beveiliging tegen oververhitting en nakoeling en Axiaalventilator
- eenvoudig te dragen door 2 draaggrepen
- onderbouw met rollen
- in zwart/geel

#### Technische details

kantoorhulp	verwarming	geluidsniveau	56,1 dB
type verwarming	Elektrische verwarming	kleur	zwart/geel
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	ventilatortype	Axiaalventilator

verwarmingsniveaus	3	verwarming uitrusting	Beveiliging tegen oververhitting, nakoeling
	5-10 kW	greep	2 draaggrepen
	600 m³/h	onderbouw	rollen
hoogte	600 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
lengte	430 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
breedte	430 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
spanningsverzorging	Voedingsadapter 400V/50 Hz	gewicht	28 kg
temperatuurbereik	0 °C tot +40 °C		