


## TROAX

### dubbele vleugel deur voor machine-veiligheidshek

hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1600 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met cilinderslot, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 523763



### TROAX Dubbele openslaande deur voor machine-veiligheidshek



dubbele vleugel deur voor machine-veiligheidshek



- hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1600 mm
- draadgaas 100 x 20 x 3
- eenvoudig monteer- en demonteerbaar dankzij SMART-FIX-bevestigingssysteem
- afsluitbaar met cilinderslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

## Technische details

|                       |                        |                        |   |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting  | draaddikte             | 3 mm  |
| veiligheidsuitrusting | machine-veiligheidshek | scheidingswand functie | eenvoudig monteer- en demonteerbaar dankzij SMART-FIX-bevestigingssysteem |
| roosterelement        | dubbele vleugel deur   | sluitsysteem           | cilinderslot  |
| type deur             | dubbele vleugel deur   | profiel                | vierkante buis  |

|              |              |           |                      |
|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| breedte      | 1600 mm      | materiaal | staal                |
| hoogte       | 1400-2200 mm | oppervlak | gelakt               |
| hoogte maas  | 100 mm       | kleur     | stofgrijs // RAL7037 |
| breedte maas | 20 mm        | gewicht   | 39,5 kg              |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat                             |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels  |
| 210871 |  | mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |