

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 890 x 1650 x 1145 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 250 kg, in rot, Unterbau Staplertaschen

Artikelnummer: 236049



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 890 x 1650 x 1145 mm
- Schüttkantenhöhe 520 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Staplertaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- Gewicht 81,5 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,75 m ³	Kippfunktion	manuell
Höhe	890 mm	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Länge	1650 mm	Unterbau	Staplertaschen

Breite	1145 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Traglast	250 kg	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Höhe Schüttkante	520 mm	Einfahrtaschenabstand	326 mm
Material	Polyethylen	Farbe	rot
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	81,5 kg