

## Fassheberoller

Traglast 300 kg, Innenbreite 822 mm,  
Hubhöhe 1400 mm, aus Stahl mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL3000  
Feuerrot

Artikelnummer: 695784



## Fasstransporter

Fassheberoller

- Traglast 300 kg
- für Stahl- und Kunststoffässer
- Innenbreite 822 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Gummi-Bereifung, Lenkrolle mit Feststeller
- Hubhöhe 1400 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Höhe x Länge x Breite 2053 x 1140 x 1040 mm
- Gewicht 125 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Bereifung	Gummi
Hubwagentyp	Fassheberoller	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	300 kg	Höhe	2053 mm

Hubhöhe	1400 mm	Breite	1040 mm
Hub je Pedaltritt	24 mm	Weite (li.)	822 mm
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Länge	1140 mm
Bedienung Fahrwerk	manuell	Material	Stahl
Fassart	Stahl- und Kunststofffässer	Oberfläche	pulverbeschichtet
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Farbe	feuerrot // RAL3000
Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller	Gewicht	125 kg

## Dazu passt auch ...

205601		Auffangwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 940 x 370 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
505273		Gullistop, Geeignet für Öle und Chemikalien, Länge x Breite 457 x 457 mm