

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Magnetkern AlNiCo.

Ausführung:

rot lackiert.

Hinweis:

Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.


Temperaturbereich:

max. 450 °C.

Zeichnungshinweis:

1) Haftfläche

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	Haftkraft N
09098-01	13	4,5	10	7
09098-02	19	5,1	13	19
09098-03	25	5,1	16	29
09098-04	32	7	25	66

