

Produktdatenblatt

625 00094 3

Sondermodell PEW 12

Für große Aderendhülsen 95#mm²

- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08 – 50 mm²
- Garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Parallele Crimpbackenzustellung
- Optimale Hebelübersetzung
- Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktage
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten



| Allgemein | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 625 00094 3 |
| EAN | 4049002077876 |
| Gewicht | 680 g |
| Abmessung | 200 mm |
| Verpackungsmaße | 250 x 108 x 43 mm |
| Technische Daten | |
| Ausführung | brüniert |
| Griffe | stabiler Kunststoffgriff |
| Systemmaß | 16 |
| Kapazität | |
| Anwendungsbereich | Aderendhülsen |
| Kapazität | 95,0 mm ² |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 10.1 | ACD215012 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.