


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grün, 2 m

Artikelnummer	21.99.1442
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1442
EAN (Einzelstück)	7611990120673



**Cat.6A**  
Class EA

**U/UTP**

**Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.**

- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Impedanz: 100 Ohm

**Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:**

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones

25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach

26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP

21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m

26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau

21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

## Technische Daten

Hersteller

VALUE

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	UTP Patchkabel
Farbe	grün
Länge	2 m
Schirmungstyp	UTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	grün
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	78.9 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.1 kg