

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SD 60 ORP/Redox



Industrie

Industrien sonstige | Kommunen | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich | Schwimmbadservice

SD 60 ORP/Redox

Die SD-Serie besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von pH, Redox/ORP, Con, TDS oder Salz. Mit dem robusten und komplett wasserfesten (IP67) Gehäuse sind diese Messgeräte die ideale Lösung für Insitu-Tests in Umwelt-, Industrie- oder Pool & Spa- Anwendungen.

Die intuitive Scroll-Funktionalität und das beleuchtete Display ermöglichen eine einfache Messung und die gleichzeitige Anzeige von Ergebnis, Temperatur, Daume/Uhrzeit und anderen Messparametern.

Der Speicher für 25 Datensätze, jeweils mit Datum und Zeitstempel, ermöglicht die einfache Aufzeichnung der wichtigsten Parameter. Die SD-Serie wurde nach Lovibond® Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Die Geräte sind mit auswechselbaren Elektroden ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und Funktionalität sicherzustellen.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Redox	-1800 - 1800 mV

- Tragbare Handmessgeräte
- Scrollfunktion
- Kompakt & Robust
- Speicherfunktion

Bestell-Nr.: 194801-16

Technische Daten

Messbereich	0-60 °, -1800 - 1800 mV
Genauigkeit	± 2 mV
Display	22 x 22 mm LCD, Beleuchtung gelb/grün
Auto – OFF	Ja
Justierung	1-Punkt-Justierung +/- 150 mV einstellbarer ORP-Wert
interner Speicher	25 Datensätze, jeweils mit Datum und Zeitstempel
Stromversorgung	2 AAA Batterien
Batterielebensdauer	> 350 Stunden (Dauerbetrieb, Beleuchtung aus), Batteriezustandsanzeige im Display
Uhr	Echtzeituhr und Datum
Tragbarkeit	Tragbar
Temperaturkompensation	Automatisch
Messwertauflösung	0,1 mV (bis ± 1000 mV) ; 1 mV (über ± 1000 mV)
Resolution Temperatur	0,1°C; Genauigkeit: ± 1 °C, wählbares °C / °F System
Schutzklasse	IP 67
Konformität	CE
Abmessungen	44 x 33 x 205 mm

Lieferumfang

- Gerät in stabiler Kunststoffbox mit Aufhängemöglichkeit
- 2 Batterien
- Umhängeband
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Ersatzelektrode für SD 60 ORP	194821
Microbatterien (AAA), 4er Set	1950026
Redox Justierlösung, 470 mV, 100 ml	195070
Messbecher, 100 ml	384801
3 M KCl Aufbewahrungslösung für pH/ORP, 25 ml	726402
3 M KCl Aufbewahrungslösung für pH/ORP, 100 ml	726404

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

Tintometer Brasilien
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brasilien

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Spanien
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien