

**Artikelnummer:** 96719

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen, L1200 x B800 mm

**Langbeschreibung:** Etagenwagen: Die Ladeflächen des Etagenwagens sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Er ist mit drei herausnehmbaren Etagenböden und 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäß EN 1757-3. Zwischen den einzelnen Etagen sind stirnseitig zusätzliche Winkelauflagen eingeschweißt, um dort zusätzliche oder die bereits vorhandenen Etagenböden einlegen zu können. Etagenabstände: 400 mm Tragkraft: 600 kg Tragkraft je Boden: 80 kg Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung Raddurchmesser: 200 mm Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor



**EAN/GTIN:** 4250448502291