

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 250 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 835 x 490
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE

Numéro d'article: 226010



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

2 plateaux en bois

chariot à plateaux



- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 835 x 490 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- avec 2 plateaux en bois, étrier vertical
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds



- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques












appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	835 mm	Sens de la poignée	vertical
largeur de plateau	490 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	TPE
force plateau	80 kg	Ø de roue	125 mm
équipement plateau(x)	cadre en acier	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
équipement chariot	2 plateaux en bois, étrier vertical	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	1010 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris anthracite // RAL7016
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
norme européenne	non	Poids	28,5 kg

Accessoires

203075		tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4
203076		tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg