

## Cascoo Roue encastrable

force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm, moyeu avec palier lisse, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243342



### Roue encastrable

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 200 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	205 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	1,48 kg
Ø de roue	200 mm		

