

hofs

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2550
x 750 x 300 mm, charge maximale
par élément 480 kg / charge max.
par tablette 60 kg, utilisation
unilatéral - conçu pour un montage
mural, montants avec revêtement
en zinc anti-corrosion, niveaux avec
revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 715699



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage de départ

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2550 x 750 x 300 mm
- charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 7 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, sans plateau de recouvrement / 7 hauteurs de classeur pour 63 classeurs
- niveaux avec rebord antichute, rebord de tablette latéral et pliage de sécurité
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural



- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires

Détails techniques



| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | équipement rayonnage | tablettes |
| type de rayonnage | rayonnage pour classeurs | plateau de recouvrement | non |
| rayonnage modulaire | système à visser | largeur de compartiment | 750 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | profondeur de compartiment | 300 mm |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives | capacité de classeurs | 63 pièce |
| hauteur | 2550 mm | charge maxi par élément | 480 kg |
| largeur | 750 mm | surface de tablette | galvanisé |
| profondeur | 300 mm | surface de montant | galvanisé |
| nombre de tablettes/niveaux | 7 pièce | exécution couleur | galvanisé |
| hauteurs de classeurs | 7 pièce | volume de livraison | rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par tablette | 60 kg | livraison | démonté |
| type tablette/niveau | tablette en tôle d'acier | certification | GS // label de qualité RAL |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité | garantie | 5 années |
| utilisation | unilatéral | Poids | 21 kg |
| matériau | acier | | |

Accessoires





715702



rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2550 x 750 x 300 mm, charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

| | | |
|--------|---|---|
| 715724 |  | rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2550 x 1000 x 300 mm, charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 715892 |  | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |