

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 51011 Diable porte-bouteilles



Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 40 à 50 litres, Ø 204-229 mm. Carquois porte-baguettes de soudage de chaque côté. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Largeur totale (mm)	830
Profondeur totale (mm)	868
Hauteur totale (mm)	1300
Quantité bouteille (pièce)	2
Diamètre de la bouteille (mm)	204-229
Contenu (litres)	40-50
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	400 x 80
Poids (kg)	28
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976010618