

Información sobre productos

95 27 600

Tijeras cortacables

Para trabajar a dos manos

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- ¡¡NO ADECUADO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Relaciones favorables de multiplicación por el mecanismo de palanca articulada
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Articulación con tornillo ajustable
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Mangos: tubo de acero
- Cabeza de cuchilla: acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	95 27 600
EAN	4003773021797
Cabeza	pulida
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	2.262 g
Dimensiones	600 x 180 x 45 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	150 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.