

Informazione prodotto

99 14 250 EAN

Tenaglia per ferraioli e cementisti tipo forte

A grande forza di taglio

DIN ISO 9242



- 25% meno sforzo rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli e cementisti delle stesse dimensioni
- Anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma particolarmente affusolata
- Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
- Torsione e taglio del filo in un'unica operazione
- Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore
- Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

| Generico | |
|------------------|-------------------|
| Art. No. | 99 14 250 EAN |
| EAN | 4003773074748 |
| Esecuzione | zincata lucida |
| Peso | 350 g |
| Dimensioni | 250 x 47 x 25 mm |
| Norma | DIN ISO 9242 |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

| Caratteristiche tecniche | |
|---|----------|
| Valori di taglio filo duro (diametro) | Ø 1,8 mm |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 3,3 mm |
| Lunghezza lama mm | 25,0 mm |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori