

bott

Verrijdbare werkbank met opbergruimte cubio

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1200 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 6 lades, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 126178

bott Werkbank cubio

ESD-uitvoering

Verrijdbare werkbank met opbergruimte

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1200 kg
- 4-voetonderstel
- uitrusting: 6 lades
- links 3 lades
- rechts 3 lades
- draagvermogen per lade 75 kg
- lades op looprails met kogellagers, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 zwenkwielen

Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte	200 mm	2 stuks
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg	
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %	
hoogte	840 mm	uittrekrail lade	op looprails met kogellagers	
breedte	1500 mm	materiaal plaat	beuken	
diepte	750 mm	oppervlak plaat	geolied	
soort uittrekking	lade voor normale belastingen	kleur plaat	beuken	
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal	
draagvermogen	1200 kg	oppervlak onderstel	m. poedercoating	
in hoogte verstelbaar	nee	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035	
werkbank uitrusting	lades	oppervlak front	m. poedercoating	
onderbouwelementen links	3 lades	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	
onderbouwelementen rechts	3 lades	verrijdbaar	ja	
laden aantal	6 stuks	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	
fronthoogte 150 mm	4 stuks	gewicht	124 kg	

Gerelateerde Producten

126164		achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 1500 x 24 mm, in lichtgrijs
126167		dwarsschoor voor werkbank, breedte 1500 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs
126221		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm
126222		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm
126223		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie
126225		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie
126226		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 1500 x 15 mm, van beuken-multiplex
126228		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex
126229		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126230		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel

126231		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126232		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126233		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126234		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer
126236		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 125 - 135 mm, met gasdrukveer
126237		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 150 mm, met gasdrukveer
126238		inklapliff, voor bekbreedte 125 mm